


Úvod:

CS-N SERIES sa používajú na nabíjanie, regeneráciu a váženie chladiva v komerčných klimatizáciách, prenosný kufík s plošinou 230 mm x 230 mm. Vysoko viditeľný LCD displej, väčší snímač a vyššia presnosť. Profesionálnejšie, relabilnejšie a stabilnejšie !



Návod na obsluhu:



1. Nainštalujte batériu do riadiacej jednotky
2. Vyberte váhu z puzdra a položte ju na pevný, rovný povrch
3. Zapnite nabíjajúcu váhu stlačením tlačidla **ON/OFF** približne na 2 sekundy

TOVÁRENSKÉ NASTAVENIE FUNKCIE ZAPNUTIA/VYPNUTIA :

Funkcia "AU ON" váhy je zapnutá ako predvolené nastavenie z výroby. Dlhé stlačenie tlačidla "UNIT SHIFT" na 3S, zobrazí sa "AU ON" na 2S, čo znamená, že funkcia automatického vypnutia je zapnutá. Dlhé stlačenie tlačidla "UNIT SHIFT" opäť na 3S, zobrazí sa "AU OFF", čo znamená, že funkcia automatického vypnutia je vypnutá.

POZNÁMKA: Dlhé stlačenie znamená, že stlačenie je rovné alebo väčšie ako 2S, a krátke stlačenie znamená, že stlačenie je menšie alebo rovné ako 1S; Po poslednom vypnutí váhy alebo po výmene batérie váhy a opätovnom zapnutí sú predvolené nastavenia štartu rovnaké ako posledné nastavenie, ktoré vykonal zákazník.

Ak je váha v režime "AU OFF", bez stlačenia tlačidla POWER sa váha nevypne; ak je váha v režime "AU ON", automaticky sa vypne.

4. funkcia "AU ON" je zapnutá, za "ZERO" je znak "SET", po stabilnej hmotnosti po dobu 10S sa podsvietenie zoslabne, o 20S neskôr sa podsvietenie vypne, po 30 minútach sa váha automaticky vypne

funkcia "AU ON" je vypnutá, po ustálení hmotnosti na 10S sa podsvietenie oslabí, o 20S neskôr sa podsvietenie vypne

5.

Po 30 minútach sa váha NEvypne automaticky. Ak je potom zapnutý režim "AU ON", váha by sa nevypala okamžite, čas automatického vypnutia by sa prepočítal po vypnutí podsvietenia na 20S."

6. Stlačte tlačidlo tlačidlo na zapnutie alebo vypnutie podsvietenia.
7. Pomocou tlačidla **UNIT SHIFT** môžete vybrať medzi kilogramami (Kg) alebo librami (Lbs) alebo OZ.
8. Rozlíšenie 2 g alebo 5 g zvolíte stlačením tlačidla RESOL.
9. Pri plnení chladiva umiestnite fľašu do stredu váhy (neumiestňujte fľašu nad najväčšiu hmotnosť, ktorú môže váha merať, pretože môže dôjsť k poškodeniu váhy!) Pripojte nabíjajúcu hadicu podľa všeobecne uznávaných postupov pre HVAC, vypustíte z hadice vzduch a stlačením tlačidla **TARE/ZERO** vynulujte váhu. Náplň chladiva sa zobrazí v záporných číslach.
10. Dlhé stlačenie tlačidla **RUN/STOP**, údaje na displeji sa zablokujú, na display je značka "HOLD", v tomto čase si láskavo pozrite nižšie uvedené 2 rôzne aplikácie:
 1. aplikácia: Vymeňte iný nový prázdny cylinder, potom dlho stlačte tlačidlo **RUN/STOP**, aby ste ho obnovili, na displeji je značka "RUN", pokračujte v obnove, údaje na LCD displeji sa budú naďalej zvyšovať.
 2. aplikácia: Dlhým stlačením tlačidla **POWER** vypnete napájanie, po výmene batérie alebo výmene iného nového valca zapnete napájanie, rovnaký údaj pred vypnutím sa uložil a zobrazil na displeji, dlhým stlačením tlačidla **RUN/STOP** uvoľníte, na displeji je značka "RUN", pokračujte v obnove, údaj na LCD displeji sa bude naďalej zvyšovať.
11. Vypnite nabíjajúcu váhu stlačením tlačidla **ON/OFF** a podržte stlačené asi 2 sekundy.

Špecifikácia: Váha sa môže meniť len v prípade, že je nabitá:

Model	CS-SON	CS-100N	CS-150N
Kapacita	110LB/50 KGS	220LB/100 KGS	330 LB/1 SOKGS
Posun jednotky	LB/KG/OZ	LB/KG/OZ	LB/KG/OZ
Presnosť	0,05 % z hodnoty	0,05 % čítania	0,05 % čítania
Rozlíšenie	2 g a 1 g	5 g a 2 g	10 g a 5 g
D je hra	Veľký LCD displej, 67*25 mm	Veľký LCD displej, 67*25 mm	Veľký LCD displej, 67*25 mm
Lampa	2 úrovne osvetlenia plus "vypnuté"	2 úrovne osvetlenia plus "vypnuté"	2 úrovne osvetlenia plus "vypnuté"
Platforma	230*230 mm	230*230mm	230*230mm
Hmotnosť	4,0 kg	4,0 kg	4,0kg
pp ey	9V batéria je súčasťou balenia	9V batéria je súčasťou balenia	9V batéria je súčasťou balenia
Prevádzková teplota.	-4°F až 156°F/-10°C až 50°C	-4°F až 156°F/-10°C až 50°C	-4°F až 156°F/-10°C až 50°C
Programovateľné	Nie	Nie	Nie